

Pick up Webコンテンツ

「Aratas」にこめた思いを、
1本の動画にまとめました。

ARATAS


詳しくは
こちらから

WEB

おすすめ商品

NEW SOP4ピンのスリムパッケージで高容量開閉、低オン抵抗を実現したMOSFETリレー

- 従来のSOPパッケージと比較し、
実装面積を30%削減
- 最大出力オン抵抗(Ron)0.14Ω
- 60V品:連続負荷電流 1A



MOSFETリレー SOP4ピンスリム
高容量&低オン抵抗タイプ
形G3VM-61KR
サイズ:W4.55×L2.6×H2.1mm



WEB




豆知識 IDが設定できる設定用スイッチをご存知ですか?

産業機器のネットワークにおけるIDとは?


親(マスター)に接続された子(スレーブ)の機器を識別するための値(図No.1~3)。この値を設定するために、以下のような機器のサイズや特性に最適な設定用スイッチが使われます。

タクトイルスイッチ




- 入力操作が容易
- スイッチ自体に設定値のメモリ機能や表示機能は無い
- 6mm角・12mm角と厚みのサイズバリエーション

ロータリーディップスイッチ




- 回転構造により、10・16ポジションの設定が可能
- 電源OFF時でも、設定値の維持(メモリ機能)や視認することが可能

スライドディップスイッチ



- 上下スライド(2ポジション)と極数(2~10ポジション)の掛け合わせにより、簡単に多種設定が可能
- 電源OFF時でも、設定値の維持(メモリ機能)や視認することが可能

サムロータリスイッチ



- 設定値が一目でわかる(大きい印字)
- 電源OFF時でも、設定値の維持(メモリ機能)や視認することが可能
- 指で簡単に操作可能。設定頻度の多い装置に最適

オムロンプリント基板用商品の最新情報をご覧ください

www.fa.omron.co.jp 緊急時のご購入にもご利用ください!

お問い合わせ

☎ 0120-919-066
9:00~17:00
(土・日・12/31~1/3を除く)

💬 オムロンFAクイックチャット
9:00~12:00 / 13:00~17:00
(土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

WEB

チャットはこちら

発行: オムロン株式会社

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

オンボード商品のご用命は