


形D3DC

小形ドアスイッチ

小形で7mmの ロングストローク

- ワイヤリング動作により接触信頼性向上。
- 動作ポイントの表示でストローク設定が容易。
- 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。
- スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
- 白と黒の二色を用意。



D
3
D
C

■形式基準


形D3DC-	①	②
		①接触仕様
		2 : 1b(常閉形)
		3N : 1a(常開形)
	②本体色	
	無表示 : 黒	
	-W : 白	

■種類


接触仕様	本体色	形式
1b(常閉形)	黒	形D3DC-2
	白	形D3DC-2-W
1a(常開形)	黒	形D3DC-3N
	白	形D3DC-3N-W

■接触仕様

●1bタイプ(常閉形)



●1aタイプ(常開形)



■接点仕様

項目	形式	形D3DC
接点	仕様	リベット
	材質	銀
	間隔(基準値)	0.3mm
最小適用負荷(参考値) *		DC5V 1mA

* 最小適用負荷については、「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。

■定格

定格電圧	抵抗負荷
DC30V	0.1A

注：上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。

- (1) 周囲温度 : 20 ± 2°C
- (2) 周囲湿度 : 65 ± 5% RH
- (3) 操作ひん度 : 20回/min

■安全規格認証定格

UL(UL61058-1)/cUL(CSA C22.2 No.61058-1)

定格電圧	形式	形D3DC
DC30V		0.1A

■性能


許容操作速度		0.5mm~1m/s
許容操作ひん度	機械的	30回/min
	電気的	20回/min
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)	
接触抵抗(初期値)	300mΩ以下	
耐電圧	同極端子間	AC600V 50/60Hz 1min
	充電金属部とアース間	AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 *1	誤動作	周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃	耐久	最大 500m/s ²
	誤動作	最大 100m/s ²
耐久性 *2	機械的	10万回以上(30回/min)
	電気的	10万回以上(20回/min)
保護構造	IEC IP00	
使用温度範囲	-25~+85°C 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)	
使用湿度範囲	85%RH以下(+5~+35°Cにて)	
質量	約2g	

注。上記は初期における値です。

*1. 自由位置と動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。

*2. 試験条件についてはお問い合わせください。

■取りつけ穴加工寸法 (単位:mm)






■外形寸法 (単位:mm) / 動作特性

イラストは、代表として黒色の場合です。□の中には、色による記号が入ります。
組み合わせ可能な形式については「■種類」をご覧ください。

形D3DC-2□

形D3DC-3N□



動作特性	形式	形D3DC-2□ 形D3DC-3N□
動作に必要な力 OF 最大		1.0N
全体の動き TT		7.0mm(参考値)
自由位置 FP		9.5mm(参考値)
動作位置 OP 最小		6.7mm
動作限度位置 TTP		2.0mm(参考値)

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

注2. 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。


■正しくお使いください

★必ず「共通の注意事項」を合わせてご覧の上、正しくお使いください。

安全上の要点

●取り扱いについて

- 接点の安定した接触力を確保するため、おすすめ動作ポイント以上の押しこみ（常開接点）、および自由位置まで戻して（常閉接点）ご使用いただきますようお願いいたします。
- スイッチの取り扱いの際は、落下などの衝撃を与えないでください。スイッチの破損、変形などの原因となります。
- 押ボタン部に潤滑油を塗らないでください。動作不良、接触不良の原因となります。



使用上の注意

●取りつけについて


- 本製品は防水および防滴構造ではありませんので、スイッチ内部へ水などが入らないように注意してください。
- 特に水類のこぼれ、流れ出しのある位置での使用は絶縁劣化の恐れがありますので避けてください。
- また、長期にわたり接点が開放状態となる場合には、接点が硫化等の影響を受けますので、シールスイッチの使用をおすすめいたします。
- 取りつけフレーム側が金属の場合は、端子部配線後の沿面、空隙距離にご注意ください。

●配線について

- コネクタを取りつけた状態でコネクタおよびリード線に荷重が加わった場合、ガタ、接触障害などの恐れがありますので注意してください。

●微小負荷形での使用について

- 使用領域範囲内でご使用いただく場合でも、突入・サージが発生する負荷の場合は耐久性低下の原因となりますので、必要に応じて接点保護回路を挿入してください。
- 最小適用負荷はL水準参考値としています。
- これは信頼水準60%(λ_{60})での故障水準のレベルを表しています。(JIS C5003)
- $\lambda_{60} = 5 \times 10^{-6}/\text{回}$ は信頼水準60%で $\frac{1}{200,000}$ 回以下の故障が推定されるということを表します。



■コネクタ

- 配線は日本圧着端子社製XAコネクタをご使用ください。

コントラクト：SXA-001T-P0.6

ハウジング：XAP-02V-1

- 当該コネクタは、当社では販売いたしておりません。
- コネクタに関するお問い合わせは右記連絡先にお願いいたします。

日本圧着端子製造株式会社

大阪営業所 TEL:06(6210)2130(代表)

関東営業所 TEL:045(543)1271(代表)

名古屋営業所 TEL:0561(33)0600(代表)

福岡営業所 TEL:092(413)3100(代表)

宇都宮営業所 TEL:028(666)1000(代表)

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかるわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ①「当社商品」:「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ②「カタログ等」:「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- ③「利用条件等」:「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④「お客様用途」:「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③ 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④ 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤ 「当社」はDDoS攻撃(分散型DoS攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
- ⑥ 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。
従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証いたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及びうる用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途(例:ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑦ 上記③、⑥(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間:ご購入後1年間といたします。(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- ② 保証内容:故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外:故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先



■**フリー通話** **0120-919-066**

携帯電話の場合、

📞 **055-982-5015** (有料) をご利用ください。

受付時間：9:00～17:00 (土・日・12/31～1/3を除く)

クイック

オムロン



オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/



技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間：平日9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間・営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ：納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。緊急時のご購入にもご利用ください。 www.fa.omron.co.jp

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。

本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

●本誌に記載の商品の価格は、お取引先にお問い合わせください。

●ご注文の際には下記URLに掲載の「ご承諾事項」を必ずお読みください。

適合用途の条件、保証内容などご注文に際してのご承諾事項をご説明しております。

https://components.omron.com/jp-ja/sales_terms-and-conditions

オムロン商品のご用命は