

Sensor Selection Guide

センサセレクションガイド

オムロン独自のセンシング技術で、進化するニーズにお応えします。



フォトマイクロ
センサ




限定反射形
センサ



拡散反射
センサ




カラーセンサ



3D TOF
センサモジュール



MEMS
フローセンサ



MEMS非接触
温度センサ



振
動
センサ



ヒューマンビジョン
コンポ

オムロンのセンシング技術で、
「人」によりそい、
安全安心で快適な
IoT社会実現に
貢献します。



進化するニーズに応える
オムロンのセンシング技術

アルゴリズム技術

- 距離
- 人理解画像センシング
- 地震検知



3D TOFセンサモジュール



組込み型人理解画像センサ
(モジュール)



感震センサ

Technology

Sensor Line-up


3D TOFセンサモジュール





距離

組込型人理解画像センサ





顔検出



顔認証



表情



年齢



性別



顔の向き



視線



人体検出



手検出



目つむり推定

感震センサ





地震

MEMS非接触温度センサ





温度



人の位置



人の数


MEMSフローセンサ





気流

フォトマイクロセンサ





物体有無

限定反射センサ





物体有無



手検出

拡散反射センサ





物体有無

カラーセンサ





物体有無




色検出

Software

人体検出ソフトウェア






グラフ

光学設計技術

● 物体有無 ● 変位 ● 距離



フォトマイクロセンサ

限定反射センサ

拡散反射センサ


カラーセンサ

MEMSフローセンサ

MEMS非接触温度センサ

MEMS技術

● 気体流量 ● 温度




フォトマイクロセンサ 形EE-S

形式 ¹	EE-SX1320 /4320	EE-SX1321	EE-SX1330, 1330-2 ⁴ /4330	EE-SX1340 /3340,4340	EE-SX1350 /3350,4350	EE-SX3173 /4173-P	EE-SX3162 /4162-P1(-Z),P2
検出方法(接続方式)	透過形(SMDタイプ)						透過形(コネクタタイプ)
取り付けタイプ	表面実装	表面実装	表面実装	表面実装	表面実装	M3ネジ取り付け	M2ネジ取り付け
検出距離	2mm	2mm	3mm	4mm	5mm	5mm	5mm
出力形態 ²	PTr/P-IC	PTr	PTr/P-IC	PTr/P-IC	PTr/P-IC	P-IC	P-IC
スリット幅	0.3mm	0.3mm	0.3mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm
外形サイズ(L×W×H)	5.1×4×4	5.1×4×4	6×4×5	8×4×5.5	9×4×9	13.6×14.8×14.7	13×16×14
特長	超小型	2チャンネル出力 超小型	超小型	小型	汎用	ロック付コネクタ 駆動電圧5/24V	ロック付コネクタ
形式 ¹	EE-SX493	EE-SX1055	EE-SX1046	EE-SX1106	EE-SX198 /398,498	EE-SX1071	EE-SX1081 /3081,4081
検出方法(接続方式)	透過形(端子タイプ)						
取り付けタイプ	基板実装	基板実装	基板実装	基板実装	基板実装	基板実装	基板実装
検出距離	2mm	2.8mm	3mm	3mm	3mm	3.4mm	5mm
出力形態 ²	P-IC	PTr	PTr	PTr	PTr/P-IC	PTr/P-IC	PTr/P-IC
スリット幅	0.2mm	0.5mm	0.5mm	0.4mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm
外形サイズ(L×W×H)	11×8×9.7	8.9×4×5.4	10×6.5×5	6.4×4.2×5.4	12.2×5×10	13.6×6.2×10.4 /15.4×6.2×10.4	13.7×5×10
特長	高分解能	小型	横スリット	小型	汎用 位置決めボス無し ³	汎用	汎用
形式 ¹	EE-SX1161-W11 /3161-W11,4161-W11	EE-SX1088-W11 /3088-W11,4088-W11	EE-SX1096-W11 /3096-W11,4096-W11	EE-SX1160-W11 /3160-W11,4160-W11	EE-SY199	EE-SY1201	EE-SY171
検出方法(接続方式)	透過形(プリワイヤタイプ)				※コネクタ着脱可能	反射形	
取り付けタイプ	ネジ取り付け	ネジ取り付け	ネジ取り付け	ネジ取り付け	表面実装	表面実装	基板実装
検出距離	3.2mm	3.4mm	3.4mm	9.5mm	1.0mm	3.0mm	3.5mm
出力形態 ²	PTr/P-IC	PTr/P-IC	PTr/P-IC	PTr/P-IC	PTr	PTr	PTr
スリット幅	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	—	—	—
外形サイズ(L×W×H)	12.95×23.7×12.7	25×6×10	25×6×10	31.75×6×15.5	3.2×1.7×1.1	4.0×3.0×2.0	14×4.2×3
特長	防塵	汎用	横スリット	幅広タイプ	超小型	超小型	薄型

*1 EE-SX3～…しや光時ONタイプ、EE-SX4～…入光時ONタイプ *2 PTr…フォト・トランジスタ、P-IC…フォト・IC *3 位置決めボス付きあり…EE-SX199 *4 高速応答タイプ…EE-SX1330-2

アプリケーション例

回転検知




ロボット

通過検知





金融機器

非接触スイッチ




薬品用分配機

原点検知

3Dプリンタ



EE-SX3163 /4163-P1,P2	EE-SX3164 /4164-P1,P2	EE-SX460-P1	EE-SX461-P11	EE-SX3009-P1 ,4009-P1	コネクタタイプ用 アクセサリ	EE-SX1018	EE-SX1103	EE-SX1105
透過形(コネクタタイプ)						コード付きコネクタ(別売)		
M2ネジ取り付け 5mm P-IC 0.5mm 13.6x13.3x14.7 ロック付コネクタ	M2ネジ取り付け 5mm P-IC 0.5mm 22.6x8.3x14 ロック付コネクタ	スナップイン 5mm P-IC 0.5mm 30x11x23.6 高分解能着脱可能	スナップイン 15mm P-IC 2mm 32.5x12x23.6 幅広タイプ着脱可能	ねじ取り付け 5mm P-IC 0.5mm 34x11x21 高分解能	形EE-1005 タイコエレクトロニクス社製 長さ1m 形EE-5002 JST製 長さ1m	基板実装 2mm PTr 0.5mm 8x4x6 小型	基板実装 2mm PTr 0.4mm 5x4.2x5.2 超小型	基板実装 2mm PTr 0.4mm 4.9x2.6x3.3 超小型
EE-SX1041	EE-SX1042	EE-SX1035	EE-SX1070 /3070,4070	EE-SX1140	EE-SV3	EE-SX1088 /3088,4088	EE-SX1096	EE-SG3
透過形(端子タイプ)								
基板実装 5mm PTr 0.5mm 14x6x10 位置決めボス付き	基板実装 5mm PTr 0.5mm 14x5x14.5 位置決めボス無し ⁴	基板実装 5.2mm PTr 1mm 12.6x6.3x6.9 小型幅広タイプ	基板実装 8mm PTr/P-IC 0.5mm 17.7x6x10 幅広タイプ	基板実装 14mm PTr 0.5mm 23x5x16.3 位置決めボス付き	ねじ取り付け 3.4mm PTr 0.2/0.5/1mm 15.1x19x10.4 幅広タイプ	ねじ取り付け 3.4mm PTr/P-IC 0.5mm 25x6x10 高分解能	ねじ取り付け 3.4mm PTr 0.5mm 25x6x10 汎用	ねじ取り付け 3.6mm PTr 0.5mm 25.4x6.35x11.7 横スリット

EE-SY169 ,169A,169B	EE-SY110 /310,410	EE-SF5 ,SF5-B
反射形		
基板実装 4mm PTr — 12.5x6x8 赤色LED, A:汎用, B:赤色LED,高出力	基板実装 5mm PTr/P-IC — 12x4.6x4.8 汎用	基板実装 5mm PTr — 13x5.7x8 防塵

商品写真の大きさは同比率ではありません。

関連情報のご案内

フォトマイクロセンサの
基礎知識設計者のための
お役立ち情報フォトマイクロセンサ
活用ガイド具体的なアプリ
ケーション事例など

おすすめセンサをピックアップ

SMD

組立工数削減&省スペース化に

表面実装タイプ

1工程


はんだ付けリフロー時に他の製品と
一緒に流せるので、1工程で設置完了！

- 機器の小型化に貢献
- 溝幅2mm~5mmを品ぞろえ
- フォトIC出力タイプもラインアップで高速なアプリケーションに対応可能
- エンコーダ機能に最適な2chタイプもご用意

コネクタ

実装不要で工数削減！

コネクタタイプ

センサ、基板、コネクタが一体化。
実装不要で小型化に貢献。

- オールインワンで小型化に貢献
- さらにねじ止めでしっかり固定
- M3ネジタイプをラインアップ
- コード付コネクタ(別売)もご用意

限定反射形センサ 形B5W-LB

データシート



種類

出力タイプ	アナログ出力タイプ	デジタル出力タイプ		
外観	小型タイプ		超小型タイプ	
電源電圧	DC 5V ±10%	DC 24V ±10%		
出力タイプ	アナログ(フォトトランジスタ出力)	ON/OFF (NPNオープンコレクタ出力)		
動作表示灯	なし	あり(橙色)	なし	あり(橙色)
保護構造	-	IP50 (IEC60529規格 カテゴリー2) (ただし、端子部は除く)		
検出距離 (対象物:白紙)	10-55mm 注:既定のしきい値の場合		2-10mm	
形式	形B5W-LB2101-1 形B5W-LB2112-1 形B5W-LB2122-1	形B5W-LB2112-1 形B5W-LB1112-1 形B5W-LB1122-1	形B5W-LB1114-1 形B5W-LB1114-1	形B5W-LB1114-1

特長

特長
01

色のロバスト性

鏡面・黒や透明体などの様々なワークを安定検出

特長
02

距離のロバスト性

広い検出範囲だから、ワークの位置ズレに強い

特長
03

ラインアップ

業務用機器への組み込みに最適

商品・技術概要

鏡面・黒や透明体などの様々なワークを安定検出

その理由は

従来の課題

鏡面・黒・透明物体の検出が不安定で、開発や生産工程で工数を要していました。


解決!

オムロンの限定反射形センサなら、鏡面・黒・透明物体でも安定検出可能!工数削減に貢献します。



限定反射形センサの原理

検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。



アプリケーション例

カップ検知



コーヒーメーカー

手の検知



サニタリ装置

分包袋の検知



薬品用分包機

容器検知



分析機器

人体の検知



除菌・消臭機器

拡散反射形センサ 形B5W-DB

データシート
B5W-DB



データシート
B5W-DB11A1-A



種類

検出方式	形状	サイズ	接続方式	出力タイプ	距離可変	検出距離	動作モード	形式	最小納入単位(単位:個)
拡散反射形		超小型	コネクタ	NPN オープンコレクタ 出力	-	550mm	入光時 ON ^{※1}	形B5W-DB1452-1	1
								形B5W-DB1452-2	1,500
					可変距離: 150~550mm	250mm ^{※2}	入光時 ON ^{※1}	形B5W-DB11A1-A-1	1
								形B5W-DB11A1-A	1,500

※1 入光時ONは検出物体を検出した時に制御出力がONします。

※2 Vcc=12V、制限抵抗=680Ω、白紙

Vcc=15V、制限抵抗=910Ω、白紙

検出物体の色、材質等の条件により検出距離が異なります。製品のご使用前に製品が正常に機能する事をご確認の上ご使用ください。

特長

特長
01

設置場所を選ばない
超小型長距離拡散反射形
センサ

特長
02

センサ外部の制限抵抗値
により検出距離の変更が
可能

特長
03

(DB11A1-A-□のみ)

外乱光を受けにくい設計

アプリケーション例



見下ろし人体検出ソフトウェア 形AM1

データシート



特長

作業者の位置情報を出し、生産性の効率化に貢献

特長
01

魚眼レンズのカメラ
1つで検出可能^{※1}

特長
03

可視画像でセンシング
するため、気になるポイ
ントは画像を確認可能

特長
02

設備機器との重な
りや死角などを軽
減


特長
04

見下ろしでも監視カメラ
の画角と同等の検出性
能を保有

※ 1. 市販のWebカメラとパソコンでも動作可能です。

詳しくはお問い合わせください。

アプリケーション例



カラーセンサ 形B5WC

データシート



動画



種類

検出方法	形状	サイズ	接続方式	出力タイプ	検出距離	形式	最小納入単位 (単位:個)
反射形		小型	コネクタ	I ² C	40mm	形B5WC-VB2322-1	1



特長

特長
01

液体の状態監視

カラーセンサが液体の色の変化を監視し、機器のメンテナンスの効率化に貢献します。

特長
02

機器の多機能化

検出物体の色情報に応じた動作により、機器の多機能化、業務の自動化に貢献できます。



特長
03

機器の安定動作

従来の光センサのように反射光量の差で検出するのではなく、物体を色で検出することで、機器の安定動作に貢献します。

商品・技術概要

カラーセンサで潤滑油の色を監視すれば、機器ごとに潤滑油の劣化具合を色で定量的に把握でき、担当者によらずに最適なタイミングで交換できます。





カラーセンサによる、検出物体の色ごとの信号出力を使用すれば検出物体の有無を確認できる場合があります。

アプリケーション例
生産現場ラインの物体検出



カラーセンサの色に応じた信号出力で、色ごとに機器の動作を設定することで、多様化するニーズに応える機器の多機能化を構築できます。




カラーセンサの原理



カラーセンサは白色LEDを光源として光を照射し、検出物体の色によって決まる反射光（赤色、緑色、青色の比率は色によって固有）を受光します。カラーセンサは受光した反射光を赤色、緑色、青色に分離し、I²Cの通信方式で赤色、緑色、青色のデータ（RGBデータ）を電圧値で出力します。たとえば、赤色と黄色の検出物体の場合、白色LEDによる反射光は赤色と黄色でカラーセンサから出力される赤色、緑色、青色の出力値は異なりますので、赤色と黄色を区別できます。


アプリケーション例

工作機



潤滑油の色をリモート監視

ドリンクサーバー



カップの色による飲料の自動供給

生産ラインの物体検出



3D TOFセンサモジュール 形B5L



種類

検出方法	検出範囲(白紙)	NIR透過フィルタ	形式	最小納入単位
TOF	0.5m ~ 4m 	あり(内蔵)	形B5L-A2S-U01-010	1個



特長

特長
01

耐外乱光

耐太陽光強度100,000lx相当に対応!
強い太陽光耐性だから、明るい場所でも飽和せず、安定検出

特長
03

長寿命

連続駆動5年相当! 2020年3月当社調べ ^{*1}
独自の回路設計と放熱設計により長寿命を実現

特長
02

高精度

±2%(2m)
補正済みの信号出力で高精度を実現

特長
04

干渉防止


相互干渉防止機能付き(最大17台 ^{業界最多クラス}) 2020年3月当社調べ ^{*2}
ロボットなど複数台を同時に使用するアプリケーションにも最適

注: 使用条件によっては機能や性能が低下する場合もあります。詳細はユーザーマニュアル(マニュアル番号CEWP-012)をご確認ください。
※1.当社評価方法(周囲温度:20°C、湿度:65%RHを基準にした信頼性加速度試験結果)による。
※2.ただし、製品仕様を保証するものではありません。

商品・技術概要

TOFセンサとは

TOF(Time of Flight)センサとは、光の飛行時間を計測し対象物までの距離計測を行うセンサです。また、撮影画像を3D化することが可能な上、1秒間に20回(20fps)の測定を行うことで、物体の動きを三次元でトラッキングすることが可能なセンサです。




太陽光の下でも安定して検出可能

一般カメラ画像(屋内)



3D TOFセンサモジュール



一般カメラ画像(屋外)




3D TOFセンサモジュール



従来のカメラ・センサとの違い

広範囲の距離情報を用いる事で
周辺環境の認識が可能



ぜひ、動画で
ご覧ください

アプリケーション例

自走式ロボット




転落検知・環境認識




周辺認識・人物認識

物流搬送



体積形状計測



空き場所検知

見守り



被介護者の行動把握・見守り

自動ドア/エレベータ



人数カウント・動線追跡

MEMSフローセンサ 形D6F

種類

■ MEMS フローセンサ

◎空気 ◎微流量 ◎アナログ

適用流体	空気		
項目 形式	形 D6F-P0001A1	形 D6F-P0010A□ 形 D6F-P0010AM2	
形状		 	
流量範囲 (L/min)	5 4 3 2 1 0	0 ~ 0.1L/min	0 ~ 1L/min

◎ガス ◎微 - 中流量 ◎アナログ

適用流体	LP ガス	都市ガス (13A)	
項目 形式	形 D6F-02L7-000	形 D6F-05N7-000	
形状		 	
流量範囲 (L/min)	5 4 3 2 1 0	0 ~ 2L/min	0 ~ 5L/min

◎空気 ◎中 - 高流量 ◎アナログ ◎デジタル ◎のみデジタルタイプとなります。

適用流体	空気					
項目 形式	形 D6F-10A5-000 形 D6F-10A6-000 形 D6F-10A7-000 形 D6F-10A7D-000 ◎	形 D6F-20A5-000 形 D6F-20A6-000 形 D6F-20A7D-000 ◎	形 D6F-30A7-000 形 D6F-30AB71-000	形 D6F-50A5-000 形 D6F-50A6-000 形 D6F-50A7D-000 ◎	形 D6F-70AB71-000 形 D6F-70AB71D-000 ◎	
形状	  	  	 	  	 	
流量範囲 (L/min)	70 60 50 40 30 20 10 0	0 ~ 10L/min	0 ~ 20L/min	0 ~ 30L/min	0 ~ 50L/min	0 ~ 70L/min

■ MEMS 風量センサ

◎空気 ◎流速 ◎アナログ

適用流体	空気				
項目 形式	形 D6F-W01A1	形 D6F-V03A1	形 D6F-W04A1	形 D6F-W10A1	
形状					
流速範囲 (m/s)	12 10 8 6 4 2 0	0 ~ 1m/s	0 ~ 3m/s	0 ~ 4m/s	0 ~ 10m/s

特長



高精度

ASICにより直線性温度補正で±3%RD (25~100% F.S.) を実現
周囲温度=25°C、形D6F-20A7D-000-0の例です。



高感度

独自のMEMS構造によりわずかな風速をセンシング
形D6F-01A1-110の例:
フルスケールの1/1000以下の流量変化に対応した出力が可能です。



小型


世界最小クラスのMEMS素子で製品の小型化を実現
形D6F-Vの場合は、24×8×14 mmのサイズです。

商品・技術概要

MEMSフローセンサとは？ 蝶の羽ばたきさえも検知する、高精度な気体流量計測を実現。


ガスや気体など、気体が1分間にどれくらい(何L)流れているか計測するセンサです。
基本原理は、熱線式で、気流の動きで発生する熱の移動を温度センサでとらえています。

ダストにも強い - ダスト分離機構（サイクロン方式）搭載 -
形 D6F-W/-V/-P



耐ダスト構造により、設置場所を選びません

オムロン独自の立体流路構造により、ダストを分離してセンサチップへ影響を低減することで高信頼性を実現。さらに小型化により、幅広いアプリケーションに対応可能。



アプリケーション例

目詰まり検知

● 流量 ● 流速 ● 差圧



プロジェクタ



PC



サーバ

燃焼制御

● 流量 ● 差圧



燃料電池



給湯器



ボイラー

流量計測

● 流量 ● 差圧



溶接機



容器製造機械



環境分析器



実装機

風量検知

● 流速 ● 差圧



ダクト



エアコン

感震センサ 形D7S

データシート



種類

形式	D7S-A0001
加速度検出範囲	-2,000~+2,000gal
遮断出力	震度5強相当以上で出力



特長

- 特長 01 **超小型**
組込型アプリケーションに最適
- 特長 02 **高信頼**
誤検知・未検知の防止
- 特長 03 **IoT連携**
地震情報を2次利用可能



アプリケーション例

世界最小クラスの感震センサは、幅広いアプリケーションに対応可能。組込型アプリケーションにも最適です。

産業

半導体 /FPD、工作機、制御盤、燃焼炉、印刷機

生活

分電盤、防災システム、家電（ストーブ、ガスコンロ）

社会

電気・ガスマータ、化学プラント、高速道路、橋、トンネル、鉄道

自動水平感震器／シール型振動センサ／転倒センサ 形D7A/D7E

データシート
D7A



データシート
D7E



種類

	形式	D7A-1	D7A-2	D7A-3-1	D7E-1	D7E-2	D7E-5	D7E-3
	タイプ	水平基板用	垂直基板用	ねじ締め	振動センサ			転倒センサ
	形状							
動作特性	設定加速度	90~170ガル			130~200ガル	100~170ガル	120~195ガル	—
	動作角度	—			—	—	—	50~80°
出力形態	設定構成	1a			1b			

アプリケーション例



ファンヒータ



IH/ ガスコンロ



ガスマータ

MEMS非接触温度センサ 形D6T

データシート



種類

形式	D6T-1A-01	D6T-1A-02	D6T-8L-09	D6T-8L-09H	D6T-44L-06	D6T-44L-06H	D6T-32L-01A
素子数	1 (1x1)		8 (1x8)		16 (4x4)		1024 (32x32)
外観							
視野角 X 方向 Y 方向	X = 58.0° Y = 58.0°	X = 26.5° Y = 26.5°	X = 54.5° Y = 5.5°	X = 44.2° Y = 45.7°	X = 90.0° Y = 90.0°		
対象物温度 検出範囲	5 ~ 50°C	-40 ~ 80°C	5 ~ 50°C	5 ~ 200°C	5 ~ 50°C	5 ~ 200°C	0 ~ 200°C

特長

特長
01

高精度

安定した温度出力^{*1}で累計600万台以上^{*2} の市場実績



特長
02

簡単接続

温度値の直接出力によりソフト設計が容易に

特長
03


素子数×温度ラインアップ

素子数 (1~1024) × 温度範囲 (-40~200°C) のバリエーション

*1 データシート12ページ 温度分解能 (NETD) をご参照ください。

*2 2022年3月時点 当社調べ。

アプリケーション例



ヒューマンビジョンコンポ (HVC) 形B5T

データ
シート



種類

項目	長距離検出タイプ B5T-007001-010	広角検出タイプ B5T-007001-020
形状		
水平検出範囲（画角）	約 54°	約 94°
垂直検出範囲（画角）	約 41°	約 76°
入力解像度	1600x1200pixel	
出力解像度	選択式（画像出力無、160x120pixel、320x240pixel）	
暗所撮影	200lx 以上	
電源電圧	DC 5V ± 0.5V	
消費電流	0.4A 以下	
消費電力	2W 以下	
動作温度	0° C ~ + 50° C (ただし、結露氷結しないこと)	
通信方式	① UART 3.3V ② USB CDC クラスのデバイス	

特長

特長
01

検出距離・範囲に合わせて広角検出タイプ・長距離検出タイプを選択可能

特長
02

属性情報（年齢・性別等）から客層分析を行い、マーケティングへ活用するアプリに使用可能

特長
03

評価ソフト、開発ツールは Web から無償でダウンロード可能

- 開発ツール [日本語] <https://components.omron.com/jp-ja/products/sensors/B5T>
ダウンロードはこちら [English] <https://components.omron.com/us-en/products/sensors/B5T>

操作マニュアル/ソフトウェア

データ種別	ファイル名
ユーザスマニュアル	ヒューマンビジョンコンポ(HVC-P2)B5T-007001コマンド仕様書
ユーザスマニュアル	ヒューマンビジョンコンポ(HVC-P2) B5T-007001-010 B5T-007001-020 取扱説明書
プロモーション動画	ヒューマンビジョンコンポ(HVC-P2)B5T-007001
プロモーション動画	【OMRON】人理解収集センサ HVC-P2 Human Vision Components B5T-007001
マニュアル動画	【OMRON】HVC-P2 指定マニュアル Human Vision Components(HVC-P2) B5T-007001_Long ver
ソフトウェア	形B5T-007001用ソフトウェアダウンロード使用許諾
サンプルコード	Sample codes download from GitHub.

開発ツールダウンロードページ

本人照合

年齢推定

評価ソフトウェア (イメージ)

商品・技術概要

■ 100万人以上の顔情報が支える人理解画像センシング技術

(累計出荷実績*15億ライセンス以上)を搭載。

* 2009年からの累計出荷ライセンス数 (2019年4月現在当社調べ)。



*「OKAO」、「OKAO Vision」は、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

■ 小型・高速というアルゴリズムの強みを活かし、人理解画像センシング技術をモジュール化。

▶▶▶ カメラの載っていなかったお客様の機器へも簡単に搭載可能。※製品からの出力を受けた後のシステム構築は必要。

これまでカメラの載っていなかったお客様の機器



アプリケーション例

アプリケーション例

自動販売機、券売機、POS、サイネージ

- 属性情報（年齢・性別・表情）から客層分析を行い、データを蓄積することで、マーケティングに活用可能
- 属性情報に応じた広告を切り替えて表示することで、効果的な広告が可能

利用機能例：
顔検出、年齢・性別推定、
表情推定等



産業用機器

- 操作者を識別し、特定の人物に使用を許可、操作内容とともに操作者を記録する
- 操作者を識別し、サービス内容を最適化する（前回の操作記録の表示等）

利用機能例：
顔検出、顔認証等



用途に合わせたモジュール

広角検出タイプ B5T-007001-020

検出対象が比較的近い距離で、広い画角で検出したい場合に適しています





長距離検出タイプ B5T-007001-010

検出対象が比較的遠い距離で、検出したい場合に適しています



関連商品のご案内

 <p>OMRON Photomicrosensors Selection Guide 選定ガイド</p> <p>QRコード</p> <p>カタログ番号 CEWP-002</p>	 <p>OMRON 反射形センサー #BSW-LB 鏡面・黒・透明体も見逃さない</p> <p>QRコード</p> <p>カタログ番号 CEWP-010</p>	 <p>OMRON 3D TOFセンサモジュール #BSL Time of Flight</p> <p>QRコード</p> <p>カタログ番号 CEWP-104</p>
 <p>OMRON MEMSフローセンサ #D6Fシリーズ より高精度に、より高速に―― MEMS技術による新しいセンサ</p> <p>QRコード</p> <p>カタログ番号 CDSC-003</p>	 <p>OMRON MEMS非接触温度センサー #D6T 測定する物体を 触れない温度測定 センサ</p> <p>QRコード</p> <p>カタログ番号 CDSC-012</p>	 <p>OMRON カラーセンサ 色の変化と違いを見逃さない ～機器の自動化に貢献～</p> <p>QRコード</p> <p>カタログ番号 CEWP-126</p>
 <p>OMRON The 解決 光センサ編 【光センサ編】 必読!光センサの性能を正しく引き出すために ?!</p> <p>QRコード</p> <p>カタログ番号 CEWP-129</p>	<p>The 解決 光センサ編</p> <p>QRコード</p> <p>カタログ番号 CEWP-129</p>	

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様
相談室

クイック
0120-919-066

携帯電話の場合、
055-982-5015 (有料) をご利用ください。

受付時間：9:00～17:00 (土・日・12/31～1/3を除く)

その他のお問い合わせ：納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。緊急時のご購入にもご利用ください。 www.fa.omron.co.jp

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。

本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

●本誌に記載の商品の価格は、お取引先商社にお問い合わせください。

●ご注文の際には下記URLに掲載の「ご承諾事項」を必ずお読みください。

適合用途の条件、保証内容などご注文に際してのご承諾事項をご説明しております。

https://components.omron.com/jp-ja/sales_terms-and-conditions

オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/



技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間：平日9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

オムロン商品のご用命は