

## ■工具一覧表

工具名		形式	適合コネクタ
レバー操作工具		形XN2Z-0001	形XN2A、形XN2B
ドライバ	端子ピッチ2.54mm用	形XW4Z-00A	XW4H、XW4L(端子ピッチ2.54mm)
	端子ピッチ3.81mm用	形XW4Z-00B	形XW4(端子ピッチ5.0mm、3.81mm、3.5mm)
	端子ピッチ5.08mm用	形XW4Z-00C	形XW4(端子ピッチ5.08mm、5.0mm)
圧接工具		形XY2B-0002	形XG4M、形XG4E、形XG2A
アタッチメント		形XY2B-1004	形XG4E
		形XY2B-1006	形XG2A
		形XY2B-1007	形XG4M
スパーサ		形XY2B-1401	形XG4E 10、14極
		形XY2B-1402	形XG4E 16、20極
		形XY2B-1403	形XG4E 26、30極
		形XY2B-1404	形XG4E 34極
		形XY2B-1405	形XG4E 40極
		形XY2B-1406	形XG4E 50極
		形XY2B-1407	形XG4E 60、64極
簡易型電動順次圧接機		形XY2B-2104-N	形XG5M
簡易圧接工具		形XY2B-7006	形XG5M
手動圧着工具		形XY2B-7007	形XG5N
コーディング用カッター		形XY2D-0001	形XC5
専用簡易圧入工具		形XY2D-1004	形XC8B、形XC8D、形XC8F、形XC8L、各L形ソケット
プラグ用圧入治具		形XY2D-1006	形XC5E 2列 64極プレスフィット
		形XY2D-1007	形XC5E 2列 32極プレスフィット
		形XY2D-1008	形XC5G 3列 96(64)極プレスフィット
		形XY2D-1009	形XC5G 3列 48極プレスフィット
ソケット用圧入治具		形XY2D-1010	形XC5B 2列 64極プレスフィット
		形XY2D-1011	形XC5B 2列 32極プレスフィット
		形XY2D-1012	形XC5D 3列 96(64)極プレスフィット
		形XY2D-1013	形XC5D 3列 48極プレスフィット
サポートブロック		形XY2D-1014	形XC5B/E 2列 64極プレスフィット
		形XY2D-1015	形XC5D/G 3列 96(64)極プレスフィット
プランジャ		形XY2D-1017	形XC5 プレスフィット
圧入治具ホルダ(上面)		形XY2D-3001	形XC8
圧入治具ホルダ(下面)		形XY2D-3002	形XC8
圧入治具(上面)		形XY2D-3003	形XC8B-1101L、形XC8B-1101L-NN、形XC8D-1251L-SN、形XC8D-1251L-NN、形XC8L-1251L-SN
圧入治具(下面)		形XY2D-3004	形XC8B-1101L、形XC8B-1101L-NN、形XC8D-1251L-SN、形XC8D-1251L-NN、形XC8L-1251L-SN
圧入治具(上面)		形XY2D-3005	形XC8D-0951L、形XC8D-0951L-NN
圧入治具(下面)		形XY2D-3006	形XC8D-0951L、形XC8D-0951L-NN
圧入治具(上面)		形XY2D-3007	形XC8D-1101L、形XC8D-1101L-NN
圧入治具(下面)		形XY2D-3008	形XC8D-1101L、形XC8D-1101L-NN
圧入治具(上面)		形XY2D-3009	形XC8F-0551L-SN、形XC8F-0551L-NN
圧入治具(下面)		形XY2D-3010	形XC8F-0551L-SN、形XC8F-0551L-NN
圧入治具(上面)		形XY2D-3011	形XC8A-1101S-0、形XC8A-1101S-4、形XC8A-1101S-ACP、形XC8A-1101S-AWP
圧入治具(下面)		形XY2D-3012	形XC8A-1101S-0、形XC8A-1101S-4、形XC8A-1101S-ACP、形XC8A-1101S-AWP、形XC8C-1251S-AC、形XC8C-1251S-AW、形XC8K-1251S-AC
圧入治具(上面)		形XY2D-3013	形XC8C-0951S-0、形XC8C-0951S-4
圧入治具(下面)		形XY2D-3014	形XC8C-0951S-0、形XC8C-0951S-4
圧入治具(上面)		形XY2D-3015	形XC8C-1101S-0、形XC8C-1101S-4、形XC8C-1101S-AC、形XC8C-1101S-AW
圧入治具(下面)		形XY2D-3016	形XC8C-1101S-0、形XC8C-1101S-4、形XC8C-1101S-AC、形XC8C-1101S-AW
圧入治具(上面)		形XY2D-3017	形XC8C-1251S-AC、形XC8C-1251S-AW
圧入治具(上面)		形XY2D-3018	形XC8E-0551S-ACP、形XC8E-0551S-AWP
圧入治具(下面)		形XY2D-3019	形XC8E-0551S-ACP、形XC8E-0551S-AWP
圧入治具(上面)		形XY2D-3020	形XC8K-1251S-AC

工具名	形式	適合コネクタ
φ20リング	形XY2D-3024	形XC8
センタリングプレート(左)	形XY2D-3025	形XC8(形XY2D-3001、形XY2D-3002使用时必須)
センタリングプレート(右)	形XY2D-3026	形XC8(形XY2D-3001、形XY2D-3002使用时必須)
スペーサブロック(5mm)	形XY2D-3027	形XC8(形XY2D-3001、形XY2D-3002使用时必須)
スペーサブロック(25mm)	形XY2D-3028	形XC8(形XY2D-3001、形XY2D-3002使用时必須)
スペーサブロック(38mm)	形XY2D-3029	形XC8(形XY2D-3001、形XY2D-3002使用时必須)
圧入用ブロック	形XY2D-3030	形XC8A-1100、形XC8A-1101、形XC8A-1102
	形XY2D-3031	形XC8C-0950、形XC8C-0951、形XC8C-0952
	形XY2D-3032	形XC8C-1100、形XC8C-1101、形XC8C-1102
コンタクト引抜工具	形XY2E-0001	形XG5M
コンタクト切断ドライバ	形XY2E-0002	形XG4A、形XG4C、形XG4E
コンタクト引抜工具	形XY2E-0003	形XG5N

A large grid of dashed lines for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows.

## ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入については、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

- 1. 定義**

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

  - (1) 「当社商品」: 「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
  - (2) 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、オムロン総合カタログ、FAシステム機器総合カタログ、セーフティコンボ総合カタログ、電子・機構部品総合カタログその他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含まれます。
  - (3) 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
  - (4) 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
  - (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守
- 2. 記載事項のご注意**

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

  - (1) 定格値および性能値は単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
  - (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
  - (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
  - (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。
- 3. ご利用にあたってのご注意**

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

  - (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
  - (2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。「当社」は「適合性等」は一切保証いたしかねます。
  - (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で必ず事前に確認してください。
  - (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用 (ii) 冗長設計など「当社商品」が故障しても「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせる安全対策をシステム全体として構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守の各事項を実施してください。
  - (5) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。なお、昇降設備、医用機器など下に例示されている用途であっても、その具体的なご利用方法によっては、一般工業製品向けの汎用品として次項に定める通常の保証が可能な場合がありますので、当社営業担当者にご相談ください。
    - (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例: 原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、遊園地機械、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶる用途)
    - (b) 高い信頼性が必要な用途 (例: ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
    - (c) 厳しい条件または環境での用途 (例: 屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
    - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
  - (6) 上記 3. (5) (a) から (d) に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。
- 4. 保証条件**

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

  - (1) 保証期間 当社又は当社の代理店よりご購入後1年間といたします。  
(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
  - (2) 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
    - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理  
(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
    - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
  - (3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
    - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
    - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
    - (c) 「当社」以外による改造、修理による場合
    - (d) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
    - (e) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
    - (f) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)
- 5. 責任の制限**

本ご承諾事項に記載の保証が「当社商品」に関する保証のすべてです。「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。
- 6. 輸出管理**

「当社商品」または技術資料を輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が、法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

- 本誌に記載の商品の価格は、お取引先にお問い合わせください。
- ご注文の際には前述もしくは下記URLに掲載の「ご承諾事項」を必ずお読みください。  
適合用途の条件、保証内容などご注文に際してのご承諾事項をご説明しております。  
[https://components.omron.com/jp-ja/sales\\_terms-and-conditions](https://components.omron.com/jp-ja/sales_terms-and-conditions)

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

### ●製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

フリー  
通話 **0120-919-066**

携帯電話・PHS・IPなどではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

▼チャットはこちら

 **オムロンFAクイックチャット**

[www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/](http://www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/)

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

■営業時間: 9:00~17:00(12:00~13:00除く) ■営業日: 平日

※営業時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。



### ●その他のお問い合わせ先

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。  
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Web ページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

**www.fa.omron.co.jp**

緊急時のご購入にもご利用ください。